



SV 親子 クラスプ

1つのクラスプで1連・2連と
お使い頂けます。

 側面 WCL-1 対応珠 7.5 mm～8.5 mm	 側面 WCL-2 対応珠 7.5 mm～8.5 mm	 側面 WCL-3 対応珠 7.5 mm～8.5 mm	2連から1連への使用方法   表面 裏面 板バネを片方だけ外しても クラスプは外れません		
 側面 WCL-4 対応珠 7.5 mm～8.5 mm	 側面 B1-14 対応珠 7.0 mm～7.5 mm	 側面 B1-15 芯付 天珠 3.0 mm～3.5 mm 対応珠 7.0 mm～7.5 mm	 板バネ 板バネを両方外しますと クラスプも外れます		
2連クラスプの板バネを2つ外すと1連のクラスプとしてご使用出来ます。   2連使用 1連使用					
仕様 <table> <tr> <td>部品名・材質 本体：SV925 板バネ：洋白、SV925 タ円カン：洋白</td> <td>メッキ（ニッケル下地）仕上げ：ロジウムメッキ 金メッキ</td> </tr> </table>				部品名・材質 本体：SV925 板バネ：洋白、SV925 タ円カン：洋白	メッキ（ニッケル下地）仕上げ：ロジウムメッキ 金メッキ
部品名・材質 本体：SV925 板バネ：洋白、SV925 タ円カン：洋白	メッキ（ニッケル下地）仕上げ：ロジウムメッキ 金メッキ				

SV両面亀小 クラスプ

対応珠 7.0mm ~ 7.5mm

  NWCL-1	  NWCL-2	  NWCL-3	  NWCL-4	  NWCL-5			
  NWCL-6	  NWCL-7	  NWCL-8	  NWCL-9	  NWCL-10			
  NWCL-11	使用方法  軽くつまんで バネを引きます  ↑ バネをはずす						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">仕様</td> <td style="width: 30%;"> 部品名・材質 本体：SV925 板バネ：リン青銅 ダイヤカン：洋白 </td> <td style="width: 60%;"> メッキ（ニッケル下地） 仕上げ：ロジウムメッキ 金メッキ </td> </tr> </table>					仕様	部品名・材質 本体：SV925 板バネ：リン青銅 ダイヤカン：洋白	メッキ（ニッケル下地） 仕上げ：ロジウムメッキ 金メッキ
仕様	部品名・材質 本体：SV925 板バネ：リン青銅 ダイヤカン：洋白	メッキ（ニッケル下地） 仕上げ：ロジウムメッキ 金メッキ					

＜注意＞かぶれ等、皮膚に異常を感じた時はご使用を止め、速やかに専門医にご相談下さい。

商品写真はほぼ実物大の大きさです。

MEMO