












ジュエリーのアイデア広がる

インターリンクス

透かしデザインキャップ(かさ型) 機能性抜群!



サイズはボール使用時のピッタリサイズを表記しています

 IN-92 5.0mm~5.5mm	 IN-93 5.0mm~5.5mm	 IN-94 5.0mm~5.5mm
 IN-85 7.0mm~7.5mm	 IN-86 7.0mm~7.5mm	 IN-87 7.0mm~7.5mm
 IN-88 10.0mm~10.5mm	 IN-89 10.0mm~10.5mm	 IN-90 10.0mm~10.5mm
 IN-91 10.0mm~10.5mm		

たまごクラスプ インターリンクス


 TMO-5104 IN-601 5307/3104	 TMO-5105 IN-602	 TMO-5301 IN-603	
 TMO-5302 IN-604 5302/3309	 TMO-5303 IN-605 5103/5204 5401Z	 TMO-5304 IN-606	

作り方は
こちらです


部品名・材質
◎ インターリンクス SV925
◎ たまごクラスプ デコレーション:SV925
プラグ:真鍮 カン:洋白製
内部部品:ステンレス製
メッキ(ニッケル下地)
仕上げ:ロジウムメッキ 金メッキ

材料

- ワイヤー
- たまごクラスプ
- インターリンクス (IN-601~606)
- かみつぶし (外径2.0mm以内)
- シリコンパッキン
- ヤットコ2本
- 紙方5mm×5mm位 (あらかじめ針で下穴をあける)

① クラスプのカン側のかみつぶしをかします。

 シリコンパッキン インターリンクスは広い方の穴をクラスプ/プラグ側にセット

② 連珠間にシリコンパッキンを入れながら通します。
 ※シリコンのゴム性を利用した連組みです。1本の製品に20個以上のシリコンパッキンを通して下さい。

③ 連珠を通し終わったら、下記の順にパーツを通し、紙が破れない程度にワイヤーを引っ張り張ります。

 紙片 プラグ(A) 目印 IN-51 (B)

④ ヤットコを2本用意。ヤットコで(A)のかみつぶしを軽く押さえた状態のままもう1本のヤットコで(B)を引っ張り、適度な詰まり具合を確認後(A)をかして、紙を外して完成です。

<注意>かぶれ等、皮膚に異常を感じた時はご使用を止め、速やかに専門医にご相談下さい。商品写真はほぼ実物大の大きさです。

MEMO
