

セベル・ピコ営業部スタッフによる

Vol.3 ピアス ピアスキャッチ

厳選!おすすめ商品

■ピアスキャッチ

※K18,K14WG の価格は地金相場により変動致しますのでご了承下さい。

NEW



K18 K14WG
ロック小
フィット
~0.75mm 対応

NEW



K18 K14WG
Wロック小
ブラ用
~0.75mm 対応

NEW



K18 K14WG
W ロックブラ
小豆チェーン付
~0.75mm 対応



K18
シリコン小
(半球型)
~0.75mm 対応



K18
シリコン
キャッチ小
~0.75mm 対応



K18
シリコン
キャッチプチ
~0.75mm 対応



K18 K14WG
シリコンピアス
キャッチ大
~0.75mm 対応



K18
シリコンピアス
キャッチ星
~0.75mm 対応



K18 K14WG
シリコンピアス
キャッチハート
~0.75mm 対応



ブラパール
ピアスキャッチ
TJPC01
~0.75mm 対応




シリコン
ピアスキャッチ
PC-02-1
~0.75mm 対応



シリコン
ピアスキャッチ
PC-01-1
~0.75mm 対応



ステンレス
オチナイくん2
0.62~0.92mm 対応



●バックキャッチ



※商品イメージです。

話題沸騰中!! バックキャッチ

お手持ちのピアスキャッチを交換するだけ!
真珠や半貴石などの珠をつける
事で耳元をお洒落に演出しま
す。




K18 K14WG
シリコン
バックキャッチ
~0.75mm 対応

NEW



SV925
TJバックキャッチ ブラ
~0.75mm 対応

■ピアス



チタン
アメリカンピアス



チタンピアス直結
ツキサシ付き

●チタンってどんな素材??●


チタンはプラチナや金とほぼ同等の耐蝕性を持ちます。その他に強度や軽さ、耐熱性に優れた様々な分野で活用されています。特に宝飾品の中では、金属アレルギーを引き起こしにくい為ピアス等の装身具としての利用や、健康器具を兼ねたネックレス等の材料として用いられています。

■クラスプ新商品

NEW



SV925
TJ マグネットクラスプ
本体寸法 18.3x3.1mm



カンタン着脱!

<注意>かぶれ等、皮膚に異常を感じた時はご使用を止め、速やかに専門医にご相談下さい。

商品写真はほぼ実物大の大きさです。

MEMO
